

Supporti basculanti
22730.0418



Descrizione prodotto

I supporti basculanti sono usati come supporti, piedini, riferimenti o elementi di bloccaggio nelle attrezzature.

Materiale





- Sfera**
- Acciaio da cuscinetti temperato, lucida
- Corpo**
- Acciaio bonificato, fosfatato

Maggiori informazioni

Note

Sfera con dispositivo antirovesciamento.
I valori di carico sono validi anche per le versioni in acciaio inox.

Disegno




Caratteristiche

Dimensioni					Diametro sfera	Foro di ricezione		Carico solo statico ¹⁾ max. [kN]	Coppia di serraggio max. [Nm]	 [g]	Codice
d1 n6	d2	d3	l1	l3 max.		Ø H7	Profondità min. [mm]				
[mm]											
Corpo per incasso, sfera spianata, piano liscio – Fig. 3, Acciaio											
18	M4	10,5	17	4	16	18	8	25	2,9	29	22730.0418

¹⁾ Vale solo se viene rispettata la profondità minima del foro

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.