

Dadi con rosetta snodata
23080.0610



Descrizione prodotto

Con questa combinazione di dado di fissaggio e sede conica, le superfici di bloccaggio non parallele possono essere compensate.
Il dado a battuta con sede conica è un'unità fissa costituita da dado di fissaggio e sede conica con i seguenti vantaggi/ caratteristiche:

- Funzionalmente affidabile
- Prigioniero
- Montaggio rapido ed efficiente
- Archiviazione semplificata
- Portata girevole max. 3°

Materiale


- Rosetta conica**
- Acciaio bonificato, brunito
- Dado**
- Acciaio bonificato, brunito

Maggiori informazioni

Riferimenti

Per i valori delle coppie di serraggio, vedere appendice -Dati tecnici-


Disegno



Caratteristiche

d ₁	a	Dimensioni d ₂ [mm]	d ₃	m	s [mm]	 [g]	Codice
Con appoggio maggiorato – Fig. 2							
M10	5,5	30	21,2	17,5	16	39	23080.0610

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.