

Bloccaggi a spinta/trazione
23229.0015



Descrizione prodotto

Questo bloccaggio è utilizzato per un facile e sicuro posizionamento dei pezzi o componenti prima del serraggio o del montaggio definitivo.
Grazie alla predisposizione su entrambi i lati, è possibile fissare elementi che si adattano al pezzo, ad esempio prismi, bulloni di serraggio, elementi di allineamento.


Materiale

Perno
• Acciaio, brunito

Corpo
• Acciaio, zincato

Molla
• Acciaio inox 1.4310


Disegno



Caratteristiche

Dimensioni								Corsa	SW		Spinta			Codice
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	s	SW ₁	SW ₂	F ₁	F ₂		
				-1	±0,5		-0,5	~			~	~		
[mm]								[mm]	[mm]		[N]		[g]	
Spinta ridotta														
M12	M4 x 8	7	6	26	11	5	1,5	10	10	6	5	20	13	23229.0015

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.