

## Bloccaggi a ginocchiera verticali • con base orizzontale e chiusura di sicurezza

23330.0603



### Descrizione prodotto

Grazie al loro favorevole rapporto forza-movimento e al facile azionamento, i bloccaggi a ginocchiera presentano una versatilità adatta a un'ampia gamma di utilizzi.

I bloccaggi a ginocchiera sono utilizzabili nella lavorazione dei metalli per trapanature, saldature, piegature, molature, collaudi e montaggi, oltre che nelle industrie del legno e della plastica per le attrezzature di incollaggio, trapanatura, taglio e fresatura.

Il principio della leva articolata permette un'apertura ampia e veloce del bloccaggio. Quando sbloccati, i pezzi da lavorare sono completamente liberi per essere rimossi senza impedimenti. L'elevata trasmissione della forza consente il massimo bloccaggio con poco sforzo della mano. I bloccaggi sono ad autoarresto, quindi rimangono bloccati, resistendo alle forze prodotte dalla lavorazione dei componenti.

I bloccaggi a ginocchiera sono fabbricati a partire da componenti di alta qualità e sono progettati per l'utilizzo continuo.

Impugnatura ergonomica a due componenti, oleorepellente, con una maggiore area di presa e superficie morbida per un utilizzo estremamente facile.

Le viti di bloccaggio a regolazione rapida sono dotate di rondelle di fermo.

### Materiale

#### Staffa

- Acciaio, zincato e passivato

#### Perni

- acciaio inox

#### Impugnatura

- Plastica

#### Vite di serraggio

- Acciaio, temperato, zincato

#### Cappucci di protezione

- Gomma, nero

#### Rivestimento in plastica



- PVC, nero

### Maggiori informazioni


#### Riferimenti

Le viti di bloccaggio di ricambio sono disponibili come accessori.


### Disegno




23330.0603



23330.0604



23330.0605



### Caratteristiche

Dimensioni nominali serraggio	Dimensioni																		Forza di ritegno		$\alpha$	min. max.		Codice		
	$d_1$	$b_1$	$b_2$	$b_3$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$h_4$ min.	$h_4$ max.	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$l_4$	$l_5$	$l_6$	$l_7$	$l_8$	$l_9$	$F_1$	$F_2$		[°C]	[g]			
3	M6 x 35	5,5	43	6	23 - 31	139,5	23	12	-3	4,5	78	89	52	11	25	32	6	20	12,5	1	1,2	105°	-10	80	238	23330.0603

### Accessori

	$d_2$ [mm]		Codice
<b>Vite di bloccaggio (parte di ricambio del bloccaggio a ginocchiera)</b>			
	M6 x 35	16	23330.9003

### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.