# Bloccaggio combinato · con base orizzontale

23330,4004



## **Descrizione prodotto**

Il morsetto combinato crea un sistema di serraggio a molla e un morsetto a ginocchiera verticale in un unico morsetto. Pertanto non è necessario l'uso di diversi morsetti a ginocchiera. Il movimento di serraggio orizzontale e verticale si ottiene con una semplice operazione, utilizzando una maniglia ergonomica. Il posizionamento esatto e simultaneo e il bloccaggio del componente sono garantiti.

I bloccaggi a ginocchiera sono fabbricati a partire da componenti di alta qualità e sono progettati per l'utilizzo continuo.

Impugnatura ergonomica a due componenti, oleorepellente, con una maggiore area di presa e superficie morbida per un utilizzo estremamente facile.

## Materiale

#### Staffa

· Acciaio, zincato e passivato

#### Perni

acciaio inox


#### Impugnatura


Plastica

## Vite di serraggio

· Acciaio, temperato, zincato

## Disegno







#### Caratteristiche Dimensione Dimensioni Forza Codice nominale di ritegno $b_2$ $h_2$ $h_3$ h<sub>5</sub> $h_5$ $I_2$ $I_3$ $I_4$ F<sub>1</sub> | F<sub>2</sub> min. max min. max min. max. [mm] [kN] [°C] [g] Acciaio

110 | 106 | 55,5 | 20 | 40 | 50 | 34 | 270 | 74 | 37 | 20 | 30 | 90 | 14 | 20 | 50 | 3 | 3 | -10 | 80 | 1618 23330.4004

## Conformità

4

#### **Conforme alla normativa RoHS**

8,5 96 29

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

60 – 80

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

## Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65 https://www.P65Warnings.ca.gov/

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

