Bloccaggi ad espansione autocentrante • con segmenti di fissaggio

23340.0014

Descrizione prodotto

Per il bloccaggio e l'appoggio di pezzi con foro centrale. Effetto autocentrante con precisione di ± 0,025 mm. I settori rettificati consentono il bloccaggio di pezzi, lavorati o grezzi, che vengono trattenuti anche in verticale verso la base d'appoggio. Il disegno del bloccaggio è caratterizzato da un ridotto ingombro in altezza e consente un'ampia estensione del diametro di presa.
Possibilità di installazione sia dall'alto che dal basso.

Materiale

Corpo
- Acciaio da utensili, trempato e brunito

Molla
- acciaio inox

Ganasce
- Acciaio inox 1.4112, temperato e rettificato

Assemblaggio

Nota per il fissaggio dall'alto: rimuovere la vite centrale ed il piattello superiore ed avvitare il corpo usando l'esagono interno SW_2 . Ulteriori informazioni o informazioni dettagliate possono essere trovate nelle istruzioni di montaggio e di funzionamento.

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Bloccaggi ad espansione autocentrante, con sfere di contatto
- Bloccaggi ad espansione autocentrante, con segmenti di fissaggio, comando posteriore
- Bloccaggi ad espansione autocentrante, con sfere di contatto, comando posteriore

Disegno



Caratteristiche

Dimensioni												Nr. settori	Corsa	SW		Forza di bloccaggi	Coppia di serraggio	Foro di ricezione								Codice
d_1 min.	d_1 max.	d_2 f7	d_3	d_4 +0,3	h_1 -1	h_2	h_3	h_4	h_5 -2	l_1 ±0,1	t	n	s	SW_1	SW_2	F max.	max.	D_1 H7	D_2	D_3	D_4	H_1	H_2 +0,5	L_1 ±0,1		
[mm]													[mm]	[mm]		[kN]	[Nm]	[mm]							[g]	
14,5	**18,5**	12	M4	2	14,3	9,8	8,6	5,5	19,3	4,5	6	3	2,3	3	5	3,5	5	12	2	4	M4	2	5,5	4,5	26	23340.0014

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.