

Bloccaggi ad espansione autocentrante • con sfere di contatto, comando posteriore

23340.0330



Descrizione prodotto

Per il bloccaggio e l'appoggio di pezzi con foro centrale. Effetto autocentrante con precisione di $\pm 0,025$ mm. I settori rettificati consentono il bloccaggio dei pezzi, lavorati o grezzi, che vengono trattenuti anche in verticale verso la base di appoggio. Le peculiarità di questo bloccaggio sono un ridotto ingombro in altezza e un'ampia estensione del diametro di presa.

Montare dall'alto verso il basso.

Materiale

Corpo

- Acciaio da utensili, temprato e brunito

Molla

- acciaio inox

Sfere di bloccaggio

- Acciaio inox 1.4112, temperato e rettificato

Assemblaggio

Nota per il fissaggio dall'alto: rimuovere la vite centrale ed il piattello superiore ed avvitare il corpo usando l'esagono interno SW₂.

Funzionamento


Azionamento posteriore manuale o automatico, sia con azionamento pneumatico che idraulico.

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Bloccaggi ad espansione autocentrante, con segmenti di fissaggio
- Bloccaggi ad espansione autocentrante, con sfere di contatto
- Bloccaggi ad espansione autocentrante, con segmenti di fissaggio, comando posteriore



Disegno



Caratteristiche

Dimensioni														Nr. di sfere n	Corsa s	SW			Forza di bloccaggio F max.	Coppia di serraggio max.	Foro di ricezione D H L H L H L	Codice			
d ₁	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	h ₆	h ₇	l ₁			Diametr									
min.	max.	f7			+0,3				-2		+1	~	±0,1			sfera									
[mm]																[mm]	[mm]	[kN]					[Nm]	[mm]	[g]
30,5	38,5	25	M12	M6	4	23,2	14,1	11,8	28,8	7	21,9	20	9	8	3	4,6	10	6	18	4,5	17	25	12	53	23340.0330

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.