


Bloccaggio per alberi

23341.0010



Descrizione prodotto

I bloccaggi per alberi sono utilizzati per il serraggio in senso assiale e radiale di pezzi tondi, come alberi, assi, tubi o barre.

Materiale

Corpo

- Acciaio, brunito

Molla

- acciaio inox

Vite di fissaggio

- Acciaio, zincato

Assemblaggio


- Allargare le ganasce al diametro dell'albero da ancorare.
- Inserire il bloccaggio nel foro di ricezione usando la chiave.
- Inserire e posizionare l'albero da bloccare.
- Fissare utilizzando la vite cilindrica SW (osservare la coppia di serraggio).

Maggiori informazioni

Note

Il foro filettato d_3 si utilizza per il montaggio della chiave (da ordinarsi separatamente).

Disegno







Caratteristiche

Dimensioni						SW	Coppia di serraggio max.	Foro di ricezione				Codice
d ₁ h11	d ₂	d ₃	l ₁ max.	l ₂	l ₃			Diametro foro D ₁ H7	Diametro albero D ₂	L ₁ +0,2		
[mm]						[mm]	[Nm]	[mm]			[g]	
Acciaio												
10	M5	M3	33	10	5	4	6	10	10 – 15	3,3	12	23341.0010

Accessori

	SW	d		Codice
	[mm]	[mm]	[g]	
Chiave a brugola speciale				
	4	M 3	9	23341.1010

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.