Leva ad eccentrico bidirezionale • con perno

23380.0012

Descrizione prodotto

Blocca in entrambi i sensi.

Materiale

Perno
- Acciaio cementato

Leva
- Acciaio legato, cementato e temperato, brunito

Anello di sicurezza
- Acciaio per molle

Maggiori informazioni

Riferimenti

Combinabili con i tiranti a occhiello DIN 444, M12 (EH 22980.).

Altri prodotti

- Tiranti a occhiello, DIN 444 Forma B
- Tiranti a occhiello, DIN 444 Forma B res. 8.8 esecuzione precisa

Disegno



Caratteristiche

Dimensioni Foro [mm]	 [g]	Codice
12	341	**23380.0012**

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65

L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.