Staffe di bloccaggio a scatto • ad aletta singola 24101.0202



Descrizione prodotto

Utilizzabili come chiusure per porte, cassetti e movimentazioni. Queste staffe hanno posizione fisse di bloccaggio a 4 x 90°.

Materiale

Flangia


· Zinco pressofuso, rivestito, nero

Zinco pressofuso, plastificato nero opaco, simile a RAL 9005

Mozzo

· zinco pressofuso


Disegno



Caratteristiche

Dimensioni							Carico	I	Codice
d₁	l ₁	b ₁	h₁	h ₂	h ₃	l ₂	F	_	
			~	~	min.		max.		
[mm]							[N]	[g]	
Con flangia integrata – Fig. 1, nero									
17	40	10	22	16,5	21,5	11	450	75	24101.0202

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

 $Nessuna\ sostanza\ SVHC\ con\ più\ dello\ 0,1\%\ p/p\ contenuto\ -\ elenco\ SVHC\ [REACH]\ aggiornato\ al\ 23.01.2024.$

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65 https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

