

## Staffe di bloccaggio a scatto • ad aletta singola

24101.0233



### Descrizione prodotto

Utilizzabili come chiusure per porte, cassetti e movimentazioni.  
Queste staffe hanno posizione fisse di bloccaggio a 4 x 90°.

### Materiale


#### Leva

- Zinco pressofuso, plastificato nero opaco, simile a RAL 9005

#### Mozzo

- Acciaio
- Plastica


### Disegno



### Caratteristiche

| Dimensioni                        |                |                |                             |                             |                        |                | Carico<br>F<br>max.<br>[N] | <br>[g] | Codice     |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                    | l <sub>1</sub> | b <sub>1</sub> | h <sub>1</sub><br>~<br>[mm] | h <sub>2</sub><br>~<br>[mm] | h <sub>3</sub><br>min. | l <sub>2</sub> |                            |                                                                                              |            |
| con foro filettato – Fig. 2, nero |                |                |                             |                             |                        |                |                            |                                                                                              |            |
| 17                                | 55             | 10             | 22                          | 16,5                        | 21,5                   | 11             | 450                        | 65                                                                                           | 24101.0233 |

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.