

Manovelle • inox microfuso

24330.0550



Descrizione prodotto

Il lato di montaggio del mozzo è lavorato.

Materiale

Perno

- Acciaio inox 1.4301


Corpo manovella

- Acciaio inox 1.4308

Impugnatura cilindrica

- Termoplastica (PF 31), nera


Disegno



Caratteristiche

Dimensioni									d <sub>3</sub>		Codice
l	s H11	e min.	d <sub>1</sub> max.	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub> ~	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub> ~	Ø impugnatura cilindrica EH 24530.		
[mm]									[mm]		
160	17	22,2	17,9	32	32	22,6	9,4	99,5	23	370	24330.0550

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.