Pomelli sferici • DIN 319

24560.0632



Descrizione prodotto

I pomelli a sfera DIN 319 sono senza giunture e lucidati

Materiale

Bussola

· Acciaio, zincato mediante zincatura


Sfera

 DIN 7708 - Plastica (PF 31), rosso RAL 3003

Assemblaggio

Nota per il montaggio della forma M: Si pianta con leggera forzatura, senza necessità di incollaggio. Per il gambo di attacco è sufficiente la tolleranza h9.


Disegno



Caratteristiche

Dimensioni					<u>D</u> :	I	Codice
d ₁	d ₂	d ₄	h	t ₂	max.		
		~	~	min.			
[mm]					[°C]	[g]	
Con bussola filettata, forma E – Fig. 2, rosso							
32	M8	18	29	12	110	26	24560.0632

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65 https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

