# Pomelli a stella · DIN 6336 in ghisa grigia

# 24650.0350



# **Descrizione prodotto**

Queste impugnature a stella sono prodotte secondo DIN 6336. Burattati o sabbiati.

#### **Materiale**

## Impugnatura


· Ghisa grigia GG 20, lucida

## Maggiori informazioni

#### Note


E' possibile approntare versioni con fori diversi o con finiture particolari.


#### Disegno

















#### Caratteristiche

Dimensioni						<b>-</b>	Codice
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	h <sub>2</sub>	t <sub>2</sub>	_	
[mm]						[g]	
Con foro filettato passante, forma D – Fig. 4							
50	18	M10	10,5	32	16	125	24650.0350

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

# Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65 https://www.P65Warnings.ca.gov/

# Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

