

Anelli di posizionamento
25069.0240



Descrizione prodotto

Applicabilità universale, ad esempio come punti di fermo fisso.
Anelli di posizionamento ad alta forza di bloccaggio.

Materiale


Vite

- Acciaio

Anello

- Acciaio, anodizzato nero


Disegno



Caratteristiche

d ₁ H10	d ₂	Dimensioni			SW		Codice
		d ₃	s	x			
		[mm]					
[mm]							[g]
In due parti – Fig. 2, Acciaio							
40	65	M6	15	0,5	5	189	25069.0240

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.