

Anelli di posizionamento • a fissaggio rapido

25071.0015



Descrizione prodotto

Sono utilizzati per il posizionamento, la presa, il bloccaggio, o come elemento di regolazione rapida sugli alberi.
Bloccaggio automatico ed esente da vibrazioni, montabile velocemente tramite una sola mano.

Materiale

Corpo

- Plastica PA 6, nera


Mozzo

- acciaio inox

O-ring

- NBR

Disegno





Caratteristiche

| Dimensioni | | | | | | | | | | F | 🌡️ | 📦 | Codice |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------------|------|-----|------------|
| d ₁ +0,1 | d ₂ | d ₃ | d ₄ | d ₅ | l ₁ | l ₂ | l ₃ | l ₄ | l ₅ | Forza di ritegno assiale, monodirezionale | max. | | |
| [mm] | | | | | | | | | | [N] | [°C] | [g] | |
| 15 | 40 | 25 | 22,4 | 31 | 27,5 | 7 | 1,7 | 3,15 | 0,5 | 350 | 80 | 28 | 25071.0015 |

Accessori

| | Dimensioni d [mm] | Adatto alle misure [mm] | 📦 [g] | Codice |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|------------|
| O-ring | | | | |
|  | 22 x 1,5 | 8, 10, 12, 15, 16 | 0,2 | 25071.0052 |
| | 27 x 1,5 | 20, 22 | 0,2 | 25071.0054 |

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.