

**Cerniere • acciaio inox**  
25162.0140



**Descrizione prodotto**

Queste cerniere in acciaio inox sono caratterizzate da una costruzione compatta. I perni di bloccaggio della cerniera sono pressati e quindi perfetti in caso di forti vibrazioni e urti. Gli accoppiamenti di attrito appropriati dei componenti della cerniera e la lubrificazione riducono al minimo l'abrasione. La versione con gradini di centraggio evita scivolamenti laterali sotto carichi elevati e protegge quindi le viti di fissaggio da forze laterali inaccettabili.

**Materiale**


**Corpo**

- acciaio inox 1.4405, rivestito di plastica, nero simile a RAL 9005, struttura opaca

**Asse**

- acciaio inox

**Disegno**



**Caratteristiche**

Dimensioni													[g]	Codice		
$b_1$	$l_1$	$b_2$	$b_3$	$d_1$	$d_2$	$d_3$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$h_4$	$h_5$	$l_2$				
Con passi di centraggio – Fig. 2, nero																
50	50	30	21	6,3	6	9,5	12,5	6	6,5	2	13	30	110	25162.0140		

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.