

## Mazze SIMPLEX • Composizione in gomma con base d'appoggio / TPE-morbido; con sede in ghisa temperata e manico in hickory

3012.261



### Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3012 è disponibile con la popolare combinazione di inserti in TPE-morbido / gomma composita.

L'inserto in TPE-morbido blu (serie 3201) è l'inserto più morbido della linea SIMPLEX e offre una forte ammortizzazione degli impatti per lavori che richiedono un tocco leggero. A differenza delle tradizionali mazze di gomma, non lascia tracce nere indesiderate.

Dotato di una forma ingegnosa, l'inserto in gomma con base d'appoggio (3202.2) consente alla mazza di stare saldamente in piedi sulla sua testa e riduce la necessità di piegarsi, consentendo di lavorare in maniera molto più ergonomica e confortevole per la schiena. La miscela di gomma testata, a bassissima usura, che ammortizza gli urti e inodore, offre una durata maggiore rispetto a una mazza di gomma convenzionale.

Il suo manico in hickory da 70 cm consente di afferrare senza sforzo la mazza da una posizione eretta.

Realizzata in ghisa, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un'elevata resistenza alla rottura.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Ciò si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse.

Questa versione è disponibile nelle misure D60mm e D80mm.

Caratteristiche del prodotto:

- Ulteriore sviluppo del top seller di Halder: l'inserto in gomma composita con base d'appoggio (3202.2) è confortevole per la schiena e riduce la necessità di piegarsi.
- Mazza SIMPLEX con la combinazione di inserti in TPE-morbido (blu, morbido, non segna) / inserto in gomma con base d'appoggio confortevole per la schiena e con meno piegamenti.
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Lungo 70 cm, il manico in hickory può essere facilmente afferrato da una posizione eretta.
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con un notevole risparmio di costi e risorse.
- Questa versione è disponibile nelle misure D60mm e D80mm.

### Campi di applicazione

Giardinaggio e architettura paesaggistica, pavimentazione, sistematura di murature e scale, lavori di carpenteria

Per questa mazza nella sede sono montati speciali inserti con base d'appoggio.

### Materiale

#### Manico

- Hickory

#### Inserto 1

- Composizione di gomma, nero, con base d'appoggio
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta

#### Inserto 2

- TPE-morbido, blu
- non segna
- morbido

#### Sede

- Ghisa temperata

### Caratteristiche

Ø	Dimensioni		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	Codice
60	150	780	780 x 150 x 60	1835	4030618311218	AAA938c002	3012.261

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.