

Mazze SIMPLEX • Superplastica / nylon; con sede in ghisa temperata e manico in hickory

3078.081



Descrizione prodotto

La mazza SIMPLEX della serie 3078 è dotata della combinazione di inserti in superplastica / nylon.

L'inserto in superplastica (serie 3207) è un inserto plastico di media durezza realizzato in materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati ad iniezione, è quindi notevolmente più resistente all'usura e durevole.

L'inserto in nylon (serie 3208) offre eccezionali qualità d'impatto ed è garantito per combinare la massima resistenza con una durata unica. È composto da materiale estruso ed estremamente omogeneo e non si scheggia nemmeno a temperature inferiori allo zero. Inoltre, è anche resistente ad olio e grasso.

Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un'elevata resistenza alla rottura.

Il manico in hickory a fibra lunga e ultra resistente è verniciato e ha forma ergonomica.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati.

Questo si traduce in un risparmio sia in denaro che in risorse.

Misurando rispettivamente 3,300g e 80cm di peso e lunghezza totale, questa mazza è disponibile in D80mm.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazza SIMPLEX con la combinazione di inserti in superplastica (bianco, medio duro, molto resistente) / nylon (bianco, duro, molto resistente all'usura, nessuna scheggiatura anche a temperature sotto lo zero, resistente a olio grasso).
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in hickory a fibra lunga e ultra resistente, verniciato e con forma ergonomica.
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con un notevole risparmio di costi e risorse.
- Disponibile in D80mm (peso totale 3,300g).

Campi di applicazione

Impatto molto elevato, regolazione di pezzi, assemblaggio di pezzi con spigoli vivi, assemblaggio di alloggiamenti, costruzione di stampi, costruzione di impianti, costruzione di padiglioni, costruzione in acciaio, costruzione di stand fieristici, lavorazione della lamiera, riparazione e manutenzione

Materiale

Manico

- Hickory

Inserto 1

- Superplastica, bianco
- Durezza media
- Lunga durata
- Resistente all'usura

Inserto 2

- Nylon, bianco
- Duro
- Molto resistente all'usura
- Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
- Resistente ad oli e grassi

Sede

- Ghisa temperata

Caratteristiche

Dimensioni					GTIN	profil@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
Ø			Lunghezza x larghezza x altezza [mm]					
80	175	800	800 x 175 x 80	3319	4030618304678	AAA938c002	21-04-09-20	3078.081

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.