Mazze SIMPLEX · Superplastica / metallo morbido; con sede in ghisa temperata e manico in hickory

3079.081





Descrizione prodotto

La mazza SIMPLEX della serie 3079 è dotata della combinazione di inserti in superplastica / metallo morbido.

L'inserto in superplastica (serie 3207) consente una forza d'impatto maggiore rispetto all'inserto in gomma. Si tratta di in inserto in plastica di media durezza realizzato in materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati ad iniezione, è quindi notevolmente più resistente all'usura e durevole.

Realizzato in alluminio, l'inserto in metallo morbido argentato (serie 3209) è duro, resistente al calore e sostituisce un classico martello di piombo.

Realizzata in ghisa, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un'elevata resistenza alla rottura.

Il manico in hickory a fibra lunga e ultra resistente è verniciato e ha forma ergonomica.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in un risparmio sia in denaro che in risorse.

Misurando rispettivamente 3,650g e 80cm di peso e lunghezza totale, questa mazza è disponibile in D80mm.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazza SIMPLEX con la combinazione di inserti in superplastica (bianco, medio duro, molto resistente) / metallo morbido (argentato, duro, resistente al calore).
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- · Manico in hickory a fibra lunga e ultra resistente, verniciato e con forma ergonomica.
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con un notevole risparmio di costi e risorse.
- Disponibile in D80mm (peso totale 3,650g).

Campi di applicazione

Impatto elevato, lavori di raddrizzamento, costruzione di stampi, costruzione di impianti, assemblaggio, riparazione e manutenzione

Materiale

Manico

Hickory

Inserto 1

- · Superplastica, bianco
- · Durezza media
- · Lunga durata
- · Resistente all'usura

Inserto 2

- Metallo morbido, argentato
- Duro
- · Resistente al calore
- · Impatto elevato

Sede

· Ghisa temperata

Caratteristiche

| Dimensioni Ø Lunghezza x larghezza x altezza | | | | Ĭ | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Codice |
|--|-----|-----|----------------|------|---------------|-------------------|-------------|----------|
| [mm] | | | | [g] | | | | |
| 80 | 175 | 800 | 800 x 175 x 80 | 3665 | 4030618306436 | AAA938c002 | 21-04-09-20 | 3079.081 |



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65 https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

