Mazzuole SIMPLEX • Composizione in gomma / plastica; con sede in alluminio e manico in legno di alta qualità

3126.060

Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3126 viene fornita con la combinazione di inserti in Composizione di gomma / plastica.
L'inserto in gomma di media durezza (serie 3202) a usura ultra bassa, ammortizzante agli a urti e inodore, offre una durata maggiore rispetto a una mazza di gomma convenzionale.
L'inserto in plastica rossa (serie 3206) è duro e resistente anche a olio e grasso.
La sede in alluminio extra leggero con manicotto di protezione del manico integrato consente all'utente di applicare e controllare facilmente la giusta quantità di forza d'impatto. Questo rende un gioco da ragazzi lavorare su materiali che si rompono facilmente.
Smorzando le vibrazioni e avendo forma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha un doppio strato di vernice nella zona dell'impugnatura ed è quindi resistente allo sporco.
In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti/ adattati. Questo si traduce in risparmi sia di denaro che di risorse.
Questa versione è disponibile in dimensioni che vanno da D30mm a D60mm.
Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con la combinazione di inserti in composizione di gomma (nero, medio duro, ammortizzante, inodore, a bassa usura) / plastica (rossa, dura, resistente ad olio e grasso).
- La sede in alluminio extra leggero con manicotto di protezione dell'impugnatura integrato consente all'utente di applicare e controllare facilmente la giusta quantità di forza di impatto (ideale per lavorare su materiali che si rompono facilmente).
- Manico in legno di alta qualità, che ammortizza le vibrazioni ed ergonomico; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti/ adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
- Disponibile nelle misure da D30mm a D60mm.

Campi di applicazione

Per lavori di bassa e media difficoltà, lavori di montaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei camion, rimozione di ammaccature, lavori di manutenzione, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, costruzione di prefabbricati, lavori di carpenteria

Materiale

Manico
- Legno

Inserto 1
- Composizione di gomma, nero
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta

Inserto 2
- Plastica, rosso
- Duro
- Resistente ad oli e grassi
- Universale

Sede
- Alluminio Al

Caratteristiche

Ø	Dimensioni Lunghezza x larghezza x altezza [mm]			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
60	150	405	405 x 150 x 60	860	4030618304739	AAA905c002	21-04-09-16	3126.060

Conformità

Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.