

Mazza FERROPLEX · martello locksmith's e mazzuolo in uno

3677.035



Descrizione prodotto

Halder ha progettato la FERROPLEX con una mazza combinata 2 in 1 per tutti coloro che vogliono godere sia dei vantaggi di una mazza in acciaio sia dei vantaggi di una mazzuola. La testa della mazza è realizzata in acciaio pregiato trattato termicamente e accuratamente temprato a induzione sulla superficie d'impatto.

L'inserto in nylon sostituibile sul lato opposto offre eccezionali qualità d'impatto ed è garantito per combinare la massima resistenza con una durata unica. È composto da materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati a iniezione, è quindi notevolmente più resistente all'usura e durevole e non si scheggia neanche a temperature inferiori allo zero.

Il manico in tubo d'acciaio infrangibile è racchiuso da un manico ergonomico in gomma antiscivolo.

La FERROPLAX è disponibile nelle misure di D30mm con un peso totale di 600g e D35mm con un peso totale di 800g.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazza combinata 2 in 1 (mazza in acciaio più mazzuola).
- Testa della mazza in acciaio trattato termicamente di alta qualità, superficie d'impatto temperata a induzione.
- Inserto sostituibili in nylon speciale con la massima resistenza.
- Manico in tubo d'acciaio infrangibile con impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo.
- Il rivestimento il polvere resistente all'usura previene la corrosione.
- Disponibili nelle misure D30mm (600g) e D35mm (800g).

Campi di applicazione

Lavori di montaggio nei settori industriale, artigianale e autoveicoli, lavori di manutenzione, lavori di installazione

Materiale

Manico

- Tubo d'acciaio con impugnatura ergonomica in gomma

Inserto

- Nylon, bianco
- Duro
- Molto resistente all'usura
- Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
- Antirumore
- Impatto molto elevato

Impronta

- Acciaio da bonifica, temprato a induzione

Caratteristiche

Ø	Dimensioni		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
35	104	295	295 x 104 x 35	800	4030618303046	AAA905c002	21-04-09-16	3677.035

Esempio di applicazione





Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.