

## Piastre base

EH 1100.300 - EH 1100.500



### Descrizione prodotto

#### Materiale

- Acciaio, temprato, rettificato


#### Maggiori informazioni

#### Note


Esecuzioni speciali a richiesta.

### Disegno


#### 1100.300



#### 1100.400



#### 1100.500





Distanza cave 70 ± 0,01.


### Caratteristiche

Sistema	Dimensioni				y [mm]	Nr. di cave a T	 [kg]	Codice
	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>				
V70	230	70	420	105	12	3 x 6	40	<a href="#">1100.300</a>
V70	300	140	490	140	12	4 x 7	65	<a href="#">1100.400</a>
V70	370	70	630	210	12	5 x 9	104	<a href="#">1100.500</a>

### Esempio di applicazione







### Conformità

Per informazioni dettagliate sulla conformità selezionare il numero di articolo desiderato.