Squadre di riferimento

EH 1520.400 - EH 1621.700





Descrizione prodotto

Materiale

· Ghisa, fosfatate, rettificate

Disegno





Caratteristiche

| Sistema | Dimensioni | | | | Fori sul montante | 1 | Codice |
|---------|------------|-----|----------------|----------------|-------------------|------|----------|
| | b | h | d ₁ | d ₂ | | _ | |
| | [mm] | | | | | [g] | |
| L12 | 37 | 140 | 12 | M12 | 4 | 1688 | 1520.400 |
| L12 | 37 | 200 | 12 | M12 | 6 | 2167 | 1520.500 |
| L16 | 66 | 140 | 16 | M16 | 4 | 3121 | 1621.600 |
| L16 | 66 | 200 | 16 | M16 | 6 | 3642 | 1621.700 |

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65 https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

