

Liste di bloccaggio • lunghezza 400 - 700
EH 1585.




Descrizione prodotto

Materiale

- Acciaio da utensili, temprato

Disegno



Caratteristiche

l_1	Dimensioni		l_3	n_1	Totale		[kg]	Codice
	l_2	[mm]			n_2	n_3		
400	250	100	2	4	7	5	1585.400	
500	350	100	3	5	9	6	1585.500	
600	450	100	4	6	11	6	1585.600	
700	550	100	5	7	13	8	1585.700	

Accessori

	Numero viti di fissaggio		[g]	Codice
	M12 x 45	M12 x 45		
Viti di fissaggio per barre di bloccaggio				
	2	4	304	1585.401
	2	5	354	1585.501
	2	6	446	1585.601
	2	7	453	1585.701

Conformità

Per informazioni dettagliate sulla conformità selezionare il numero di articolo desiderato.