Fermi • lisci
EH 1586.

Descrizione prodotto

Materiale

Inserti
- Metallo duro

Corpo
- Acciaio da utensili, temprato

Disegno



fig. 1



fig. 2



fig. 3



fig. 4

Caratteristiche

Dimensioni [mm]											Codice
d_1	d_2	l_1	l_2	l_3	l_4	b_1	b_2	h_1	h_2	[g]	
Piano, su entrambi i lati – Fig. 1											
M12	–	40	20±0,01	–	–	44-0,05	–	21,4	–	395	1586.070
Piano, su entrambi i lati / larghezza ridotta – Fig. 2											
M12	–	40	20±0,01	–	–	44	29	21,4	6,4	324	1586.071
Piano, su entrambi i lati / versione alta – Fig. 3											
M12	–	80	40	–	40	44-0,10	–	51,4	–	1601	1586.072
Zigrinato e piano – Fig. 4											
M12	12	42	20±0,01	2	–	44-0,05	24	21,4	13,4	407	1586.073

Conformità

Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.