# Squadre di staffaggio EH 1906.



# **Descrizione prodotto**

# Materiale

• Ghisa GG

# Maggiori informazioni


## Note


Esecuzioni speciali su richiesta.


# Altri prodotti

• Perni di sollevamento per fori filettati, autobloccanti

# Disegno








# Caratteristiche

Dimensioni												у	Per viti	Nr. fori di	I	Codice
I <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	h₁	h	а	$b_2$	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	I <sub>5</sub>	h <sub>2</sub>	s	d			fissaggio		
				±0,013	±0,2	±0,2			±0,02	±0,025				n		
[mm]												[mm]	[mm]		[kg]	
400	-	400	475	150	150	150	100	100	275	80	M12	12	M12	4	147	1906.240
400	500	400	475	150	150	150	200	100	275	80	M12	12	M12	4	168	1906.340
500	_	500	595	200	200	200	200	200	345	100	M12	12	M12	6	295	1906.440
500	630	500	595	200	200	200	200	200	345	100	M12	12	M12	6	326	1906.540
630	_	630	725	200	200	200	200	200	410	130	M16	16	M12	6	445	1906.640

# Esempio di applicazione



# Conformità

## Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

# Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

## Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi https://www.P65Warnings.ca.gov/

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

