

Otturatori • per pareti sottili

EH 22120.



Descrizione prodotto

Adatti all'inserimento in fori passanti di pezzi sottili.

Materiale

Corpo
• Acciaio, zincato mediante zincatura

Puntale
• Acciaio inox 1.4305, nichelato

Pomello
• Plastica PA 6, nero, opaco

Assemblaggio

Tramite il colletto di montaggio, l'otturatore può essere montato in pareti con spessore da 1 a 5 mm.

Funzionamento

I modelli con arresto possono essere bloccati in posizione retratta tirando il pomello e ruotandolo di 90°. A seconda dello spessore in cui sono montati, il puntale potrebbe sporgere.

Maggiori informazioni


Note

Pomello non smontabile.

Altri prodotti

- Boccole di montaggio, per otturatori ed arresti

Disegno



Caratteristiche


Dimensioni								SW ₁	SW ₂	Spinta ¹⁾		Temperatura		g	Codice
d ₁	l ₂	d ₂	d ₃	l ₁	l ₃	l ₄	s	[mm]	[mm]	F ₁	F ₂	min.	max.	[g]	
-0,02 -0,05				[mm]				[mm]	[mm]	[N]	[N]	[°C]			
Senza arresto – Fig. 1															
6	8,5	25	10	34	6,0	10	1-5	17	14	8,5	22	-30	80	39	22120.0266
6	10,5	25	10	34	6,0	10	1-5	17	14	8,5	22	-30	80	40	22120.0267
8	10,0	31	12	40	7,5	12	1-5	19	16	15,5	28	-30	80	63	22120.0268
8	12,0	31	12	40	7,5	12	1-5	19	16	15,5	28	-30	80	63	22120.0269
Con arresto – Fig. 2															
6	8,5	25	10	34	6,0	10	1-5	17	14	8,5	22	-30	80	39	22120.0286
6	10,5	25	10	34	6,0	10	1-5	17	14	8,5	22	-30	80	39	22120.0287
8	10,0	31	12	40	7,5	12	1-5	19	16	15,5	28	-30	80	61	22120.0288
8	12,0	31	12	40	7,5	12	1-5	19	16	15,5	28	-30	80	62	22120.0289

¹⁾ Valori medi statistici

Accessori

	 [g]	Codice
Chiave ad anello, piatta		
	26	22120.0299

Esempio di applicazione



Conformità

Per informazioni dettagliate sulla conformità selezionare il numero di articolo desiderato.