Posizionatori laterali a molla • con lamiera elastica

EH 22160.

Descrizione prodotto

I posizionatori laterali con lamiera elastica garantiscono un posizionamento semplice e sicuro di pezzi o di componenti sulle attrezzature ad es. prima del definitivo bloccaggio sull'attrezzo.
La versione bifrontale permette anche bloccaggi in serie.
Al di sotto della quota h_1 si ha anche un effetto di spinta verso il basso.

Materiale

Elemento a molla
- acciaio inox

Corpo
- Acciaio, brunito

Disegno



fig. 1



fig. 2

Caratteristiche

Dimensioni												Corsa	Per vite	Spinta			Codice
l_1 ±1	l_2	l_3	l_4	l_5	b_1 ±0,5	b_2	b_3 ~	h_1	h_2 ±1	h_3	R	s		F max. [1] ~	max.		
[mm]												[mm]	[mm]	[N]	[°C]	[g]	
Singolo lato – Fig. 1																	
55	40	20	10	6,6	20	8	22,5	28,5	43,0	10	22,5	1,5	M 6	55	250	127	22160.0006
72	50	23	12	13,5	25	6	29,0	40,5	61,5	15	32,8	1,5	M12	170	250	251	22160.0012
Bifrontali – Fig. 2																	
55	40	20	10	6,6	20	8	25,0	28,5	42,5	10	22,5	1,5	M 6	55	250	128	22160.0206
72	50	23	12	13,5	25	6	33,5	40,5	61,5	15	32,8	1,5	M12	170	250	256	22160.0212

[1] Valori medi statistici

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.