

Boccole • per perni di centraggio e bloccaggio

EH 23111.



Descrizione prodotto

Queste boccole per il posizionamento dei perni di bloccaggio sono disponibili in versione centrica e flottante. Osservare le istruzioni di montaggio.

Materiale

- Acciaio bonificato, brunito
- Acciaio inox 1.4112, temperato


Assemblaggio

Per garantire la ripetibilità ottimale, devono essere utilizzate due boccole di centraggio e due boccole di solo bloccaggio.

Caratteristiche

La boccola flottante ha una scanalatura che funge da contrassegno di riconoscimento.

Disegno



Caratteristiche

d ₁	Dimensioni		d ₂ n6	Foro di ricezione		[g]	Codice
	l	X		D ₂			
[mm]	-0,25 -0,5	±0,05	[mm]	H7			
Centraggio e bloccaggio – Fig. 1, Acciaio bonificato							
16,0F6	20	20	25	25	44	23111.0702	
16,0F6	25	25	25	25	56	23111.0704	
20,0F6	20	20	35	35	110	23111.0706	
20,0F6	25	25	35	35	120	23111.0708	
25,0F6	20	20	35	35	73	23111.0710	
25,0F6	25	25	35	35	92	23111.0712	
30,0F6	20	20	45	45	136	23111.0714	
30,0F6	25	25	45	45	171	23111.0716	

d ₁	Dimensioni		Foro di ricezione			Codice
	I	d ₂	X	D ₂		
[mm]	-0,25 -0,5	n6	±0,05	H7	[g]	
Flottante – Fig. 2, Acciaio bonificato						
16,8+0,2	20	25	20	25	41	23111.0732
16,8+0,2	25	25	25	25	51	23111.0734
20,8+0,2	20	35	20	35	95	23111.0736
20,8+0,2	25	35	25	35	120	23111.0738
25,8+0,2	20	35	20	35	66	23111.0740
25,8+0,2	25	35	25	35	84	23111.0742
30,8+0,2	20	45	20	45	129	23111.0744
30,8+0,2	25	45	25	45	161	23111.0746
Centraggio e bloccaggio – Fig. 1, acciaio inox						
16,0F6	20	25	20	25	44	23111.0802
16,0F6	25	25	25	25	56	23111.0804
20,0F6	20	35	20	35	110	23111.0806
20,0F6	25	35	25	35	120	23111.0808
25,0F6	20	35	20	35	73	23111.0810
25,0F6	25	35	25	35	92	23111.0812
30,0F6	20	45	20	45	136	23111.0814
30,0F6	25	45	25	45	171	23111.0816
Flottante – Fig. 2, acciaio inox						
16,8+0,2	20	25	20	25	41	23111.0832
16,8+0,2	25	25	25	25	51	23111.0834
20,8+0,2	20	35	20	35	95	23111.0836
20,8+0,2	25	35	25	35	120	23111.0838
25,8+0,2	20	35	20	35	66	23111.0840
25,8+0,2	25	35	25	35	84	23111.0842
30,8+0,2	20	45	20	45	129	23111.0844
30,8+0,2	25	45	25	45	161	23111.0846

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.