

## Ganasce standard • per morsetti

EH 23231.



### Descrizione prodotto

Queste ganasce sono accessori per la morsa di serraggio EH 23231.

### Materiale

#### Spintore

- Acciaio da bonifica, temperato a induzione

#### Ganascia


- Acciaio bonificato
- Acciaio bonificato e temprato
- Acciaio

### Maggiori informazioni

#### Note

La fornitura comprende le viti di fissaggio

### Disegno



### Caratteristiche

Dimensione nominale [mm]	 [g]	Codice
<b>Ganascia reversibile, liscia/zigrinata in acciaio da utensili – Fig. 1</b>		
100	333	23231.0020
<b>Ganascia flottante, corpo in acciaio da bonifica, inserto in acciaio da bonifica indurito ad induzione – Fig. 2</b>		
100	810	23231.0021
<b>Ganascia prismatica in acciaio cementato – Fig. 3</b>		
100	372	23231.0022
<b>Ganascia di bloccaggio, morbida in acciaio cementato – Fig. 4</b>		
100	554	23231.0023

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.