

Elementi intermedi EH 23700.



Descrizione prodotto

Materiale

Corpo

- Acciaio, brunito


Elementi usurabili

- Acciaio

Tiranti

- Acciaio speciale


Disegno



Caratteristiche

a	b	c	Dimensioni			[g]	Codice
			d	i	l		
			[mm]				
25	25	65	16	12,5	40	261	23700.0121
50	25	65	16	12,5	40	580	23700.0122
100	25	65	16	12,5	40	1201	23700.0123
30	30	78	22	14,0	50	468	23700.0161
60	30	78	22	14,0	50	1032	23700.0162
120	30	78	22	14,0	50	2149	23700.0163
240	30	78	22	14,0	50	4340	23700.0164

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.