


## Pomelli a stella • in acciaio inox massiccio

EH 24690.



### Descrizione prodotto


Il disegno massiccio del pomello non presenta recessi nascosti impedendo il ristagno di sporco o residui, per es. nell'industria alimentare.

### Materiale

#### Impugnatura

- Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco


### Disegno



### Caratteristiche

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> h7	d <sub>3</sub>	Dimensioni					[g]	Codice
			d <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	t <sub>1</sub> min.	t <sub>2</sub>		
[mm]									
<b>Con foro cieco liscio – Fig. 1</b>									
40	8	–	18	30,5	15	12	–	131	<a href="#">24690.0643</a>
50	10	–	21	34,0	17	15	–	223	<a href="#">24690.0653</a>
60	12	–	25	39,0	18	18	–	388	<a href="#">24690.0663</a>
<b>Con foro filettato, passante – Fig. 2</b>									
40	–	<b>M 8</b>	18	30,5	15	–	13	140	<a href="#">24690.0644</a>
50	–	<b>M10</b>	21	34,0	17	–	16	216	<a href="#">24690.0654</a>
60	–	<b>M12</b>	25	39,0	18	–	20	362	<a href="#">24690.0664</a>
<b>Con foro cieco filettato – Fig. 3</b>									
40	–	<b>M 6</b>	18	30,5	15	12	–	134	<a href="#">24690.0645</a>
40	–	<b>M 8</b>	18	30,5	15	12	–	132	<a href="#">24690.0646</a>
50	–	<b>M 8</b>	21	34,0	17	15	–	226	<a href="#">24690.0655</a>
50	–	<b>M10</b>	21	34,0	17	15	–	270	<a href="#">24690.0656</a>
60	–	<b>M10</b>	25	39,0	18	18	–	395	<a href="#">24690.0665</a>
60	–	<b>M12</b>	25	39,0	18	18	–	384	<a href="#">24690.0666</a>

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.