

Mazzuole SIMPLEX • Plastica / superplastica; con sede din ghisa rinforzata e manico in fibra di vetro

EH 3767.



Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3767 viene fornita con la combinazione di inserti in plastica / superplastica. L'inserto in plastica rossa (serie 3206) è duro e resiste anche ad olio e grasso. Composto da materiale estruso ed estremamente omogeneo, l'inserto in superplastica (serie 3207) è un inserto in plastica di media durezza, notevolmente più durevole e resistente all'usura. La sede in acciaio fuso nero rinforzato offre una maggiore stabilità grazie allo spessore delle pareti e ai montanti maggiorati. L'aumento di peso garantisce una maggiore forza d'impatto. Estremamente robusto e durevole, il manico in fibra di vetro offre un'eccezionale resistenza alla rottura. Ha una forma ergonomica e include un'impugnatura antiscivolo. Possiede una superficie liscia ed è inorganico (non sensibile all'umidità).

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.

Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D60mm.

Caratteristiche del prodotto:

- La mazzuola SIMPLEX soft-face con la combinazione in inserti in plastica (rossa, dura, resistente ad olio e grasso) / superplastica (bianca, medio dura, molto resistente).
- La sede in acciaio fuso rinforzato con grande stabilità aumenta la forza d'impatto aggiungendo peso.
- Il manico in fibra di vetro eccezionalmente robusto e durevole con impugnatura antiscivolo, inorganico (non sensibili all'umidità).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
- Disponibile da D30mm a 60mm.

Campi di applicazione

Uso versatile, lavori di montaggio e riparazione, lavori di manutenzione, lavorazione della lamiera, costruzione di prefabbricati, lavori di carpenteria, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture

Materiale

Manico

- Fibra di vetro con impugnatura in gomma

Inserto 1

- Plastica, rosso
- Duro
- Resistente ad oli e grassi
- Universale

Inserto 2

- Superplastica, bianco
- Durezza media
- Lunga durata
- Resistente all'usura

Sede

- Ghisa temperata rinforzata, nera

Caratteristiche

Ø		Dimensioni			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
			Lunghezza x larghezza x altezza [mm]					
30	90	300	300 x 90 x 34	447	4030618306290	AAA905c002	21-04-09-16	3767.030
40	115	325	325 x 115 x 40	860	4030618306306	AAA905c002	21-04-09-16	3767.040
50	135	335	335 x 135 x 50	1215	4030618306313	AAA905c002	21-04-09-16	3767.050
60	150	410	410 x 150 x 60	1770	4030618306320	AAA905c002	21-04-09-16	3767.060

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.