

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER MAZZUOLE SIMPLEX, MAZZE ED ATTREZZI PER USO FORESTALE

COMBINAZIONI POSSIBILI	INSERTI								ATTREZZI PER USO FORESTALE		Misura chiave vite testa esagonale	
	TPE-mordito Durezza ●○○○○	Gomma Durezza ●○○○○	TPE-medio Durezza ●○○○○	Superplastica Durezza ●○○○○	Plastica Durezza ●○○○○	Nylon Durezza ●○○○○	Metallo dolce Durezza ●○○○○	Rame Durezza ●○○○○	Cuneo	Lama ascia		
Misura	Coppia di serraggio [Nm] (In caso di valori diversi, utilizzare quello più alto)										misura chiave	
SEDE IN GHISA TEMPERATA CON MANICO IN LEGNO	30	15	15	15	15	15	15	17	—	—	—	5
	40	25	25	25	25	25	25	40	—	—	—	6
	50	30	30	30	30	30	30	50	—	—	—	8
	60	40	40	40	40	40	40	75	—	—	—	8
	80	50	50	50	50	—	50	100	—	—	—	10
	100	—	175	—	175	—	—	—	—	—	—	14
	125	—	—	—	175	—	—	—	—	—	—	14
	160 Mazza spaccalegna	—	—	—	—	—	—	160	—	—	160	—
750/751 Accia spaccalegna	—	—	—	—	—	—	65	—	—	—	65	8
SEDE IN ALLUMINIO CON MANICO IN LEGNO	30	15	15	15	15	15	15	—	—	—	—	5
	40	25	25	25	25	25	25	—	—	—	—	6
	50	30	30	30	30	30	30	—	—	—	—	8
	60	40	40	40	40	40	40	—	—	—	—	8
SEDE IN GHISA TEMPERATA RINFORZATA CON MANICO IN FIBRA DI VETRO	30	40	40	40	40	40	40	40	40	—	—	6
	40	60	60	60	60	60	60	60	60	—	—	8
	50	60	60	60	60	60	60	70	—	—	—	8
	60	60	60	60	60	60	60	80	—	—	—	10
	80	90	90	90	90	—	90	160	—	—	—	14

Se non viene indicata la coppia di serraggio, il montaggio non è possibile in queste combinazioni.

Osservare le coppie di serraggio dopo aver inserito le parti di ricambio.
Per motivi di sicurezza, utilizzare solo pezzi di ricambio originali Halder per tutte le mazzuole SIMPLEX.

ASSEMBLA IL TUO SIMPLEX

INSERTI

Da morbidi a durissimi – gli otto inserti in materiali di alta qualità con vari gradi di durezza adatti per qualsiasi applicazione.



SEDI

Le diverse sedi sono adatte per gli inserti di lavoro più disparati: sede in alluminio leggero per lavori su pezzi delicati o sede in ghisa temperata per piena forza d'urto.



MANICI

Va da sé: un manico adatto si impugna perfettamente, a prescindere che i colpi siano delicati o vigorosi.

