

Piastre base

1500.200



Descrizione prodotto

Materiale


- Ghisa, rettificata

Maggiori informazioni

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.


Disegno






Caratteristiche

Sistema	Dimensioni								y	Per viti	Nr. fori di fissaggio n	Nr. file di fori	 [kg]	Codice
	$b_1 \times l_1$	h $\pm 0,02$	d_1	d_2	a	b_3	c	l_3						
L12	400 x 400	40	12	M12	150	150	50	100	12	M12	4	8 x 8	43	1500.200

Esempio di applicazione







Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.