# **Piastre base**

# 1501.300



## **Descrizione prodotto**

### Materiale


· Ghisa, rettificata


## Maggiori informazioni

#### Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

## Disegno






### Caratteristiche


Sistema	Dimensioni					Nr. file di fori	I	Codice
	b <sub>1</sub> x l <sub>1</sub>	h	а	l <sub>2</sub>	b <sub>2</sub>		_	
		±0,02						
	[mm]						[kg]	
L12	300 x 400	40	150	150	100	6 x 8	34	1501.300




# Esempio di applicazione














### Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

## Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65 https://www.P65Warnings.ca.gov/

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

