

Fermo laterale • orientabili

1705.100




Descrizione prodotto

- Può essere montato su entrambi i lati della morsa
- Filetto di montaggio M 8
- Il posizionamento del terzo asse del pezzo prestabilito
- Il fermo può essere rimosso una volta bloccato il pezzo, per permettere un accesso completo alle facce del pezzo (ripetibilità di $\pm 0,01$).

Materiale

- Acciaio, brunito

Disegno



Caratteristiche

| Dimensioni | | | | | | | | [g] | Codice |
|------------|--------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|----------|
| b min. | b max. | l ₁ | l ₂ | l ₃ min. | l ₃ max. | l ₄ min. | l ₄ max. | | |
| [mm] | | | | | | | | | |
| 33 | 92 | 67 | 15 | 12 | 63,5 | 53,5 | 113,5 | 1382 | 1705.100 |

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.