

## Piastre di staffaggio • rettificate con fori di posizionamento

1912.620



### Descrizione prodotto

#### Materiale


- Ghisa GG

#### Maggiori informazioni

#### Note

Esecuzioni speciali su richiesta.


### Disegno



### Caratteristiche

b <sub>1</sub> x l <sub>1</sub>	Dimensioni				Codice
	[mm]	h ±0,03	a ±0,013		
630 x 630		50	200	141	1912.620

### Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.