Posizionatori · Con esagono incassato

22060.0010



Descrizione prodotto

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.

Materiale

Perno

· Acciaio automatico temperato, brunito

Corpo

· Acciaio automatico, brunito

Molla

acciaio inox

Assemblaggio

Possono essere montati e smontati sia tramite l'esagono incassato posteriore, sia tramite l'intaglio frontale.

Utilizzare l'apposito cacciavite per il montaggio frontale (lato puntale).

Caratteristiche

Spinta normale: nessuna marcatura





spinta normale

spinta maggiorata

Maggiori informazioni

Note

Esecuzioni speciali a richiesta. I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.


Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Altri prodotti

• Posizionatori, con esagono incassato e guarnizione

Disegno



Caratteristiche


Dimensioni					sw	Corsa	Spinta ¹⁾			I	Codice	
d ₁	d ₂	I	n	t		S	F ₁	F ₂	max.			
[mm]				[mm]	[mm]	~ [1	~ N]	[°C]	[g]			
Acciaio automatico, spinta normale												
M10	4	22	1,5	1,4	3	3	10	38	250	9,2	22060.0010	

¹⁾ Valori medi statistici

Accessori

		-	Codice								
	d ₁	b	d	l I	_						
			[mm]		[9]						
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)											
	M10	80	8,00	80	66	22060.0910					

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.