

## Posizionatori • con colletto e sfera, asola frontale

22075.0605



### Descrizione prodotto

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori. Questo imbastitore è caratterizzato dal collare con asola frontale. Questo lo rende adatto per applicazioni che richiedono una superficie piana quando avvitato.

### Materiale

#### Corpo

- Plastica POM, blu

#### Sfera

- Acciaio inox, temperato

#### Molla

- acciaio inox

### Maggiori informazioni

#### Note

Esecuzioni speciali a richiesta.  
I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.


#### Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta, vedere appendice - Dati tecnici - Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.

#### Altri prodotti

- Posizionatori, lisci, con colletto e sfera

### Disegno



### Caratteristiche



| Dimensioni  |                |                        |                |                        |     | Corsa<br>s<br>+0,1<br>-0,1<br>[mm] | Spinta <sup>1)</sup> |                     | Temperatura |      | Peso<br>[g] | Codice     |
|---|----------------|------------------------|----------------|------------------------|-----|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|------|-------------|------------|
| d <sub>1</sub>  | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub><br>-0,1 | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub><br>-0,1 | n   |                                    | F <sub>1</sub><br>~  | F <sub>2</sub><br>~ | min.        | max. |             |            |
| [mm]  |                |                        |                |                        |     | [mm]                               | [N]                  |                     | [°C]        |      | [g]         |            |
| Corpo in termoplastica, sfera in acciaio inox, forza della molla standard |                |                        |                |                        |     |                                    |                      |                     |             |      |             |            |
| M5  | 3              | 7                      | 5              | 0,8                    | 1,2 | 0,8                                | 3,2                  | 4,5                 | -30         | 50   | 0,2         | 22075.0605 |

<sup>1)</sup> Valori medi statistici

Accessori

|   | Dimensioni     |    |     |    | [g] | Codice     |
|---|----------------|----|-----|----|-----|------------|
|   | d <sub>1</sub> | b  | d   | l  |     |            |
| <b>Attrezzo di montaggio</b>  |                |    |     |    |     |            |
|  | M 5            | 50 | 6,7 | 55 | 24  | 22075.0905 |

Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.