

## Otturatori compatti · con dado esagonale

22110.0143



### Descrizione prodotto

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori. Le esecuzioni con e senza arresto hanno le medesime dimensioni. Lo scarico del filetto ne consente l'avvitamento totale.

### Materiale

#### Corpo

- Acciaio, brunito

#### Puntale

- Acciaio, temperato

### Assemblaggio

La lunghezza del filetto può essere adattata con gli appositi anelli distanziali (EH 22120.).

### Maggiori informazioni


#### Note

Pomello non smontabile.  
Il controdado è da ordinarsi separatamente.

#### Altri prodotti

- Flange, in zinco pressofuso, per otturatori
- Boccole di montaggio, per otturatori ed arresti
- Anelli distanziali, per otturatori

### Disegno



### Caratteristiche


d <sub>1</sub> -0,02 -0,05	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub> min.	Dimensioni						SW [mm]	Spinta <sup>1)</sup>		max. [°C]	[g]	Codice
			d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>		F <sub>1</sub> ~ [N]	F <sub>2</sub> ~ [N]			
<b>Senza pomello – Fig. 2, Acciaio</b>														
4	M8 x 1	4	M3	7	16	5	4,5	2,5	10	4,5	12	250	9	22110.0143

<sup>1)</sup> Valori medi statistici

### Accessori

	Dimensioni d <sub>2</sub> [mm]	Dimensione chiave [mm]	[g]	Codice
<b>Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio</b>				
	M 8 x 1	13	2,7	22120.0114

### Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.