Arresti retraibili • con flangia di montaggio orizzontale
22120.1036

Descrizione prodotto

Questi arresti vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

Materiale

Sede
- Zinco pressofuso, rivestito, nero

Puntale
- Acciaio, zincato mediante zincatura

Aletta
- Plastica

Assemblaggio

Montabili tramite le rondelle ISO 7092.

Funzionamento

Nei modelli con arresto, ruotando l'impugnatura di 70° il perno rimane in posizione retratta e mantenuto in posizione da una tacca di fermo (il perno non sporge).

Disegno



fig. 1 fig. 2 fig. 3

Caratteristiche

Dimensioni															Spinta[1]					Codice
d -0,05	l_2 min.	b_1	b_2	b_3	b_4	h_1	h_2	h_3	k_1	k_2	k_3	k_4	l_1	l_3	F_1 ~	F_2 ~	min.	max.		
[mm]															[N]		[°C]		[g]	
Senza arresto – Fig. 1																				
12	**12**	46	40	20	6,4	11	6	29	33	6,5	14,5	19	71	17	25	38	-30	80	137	22120.1036

[1] Valori medi statistici

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65

L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.