

Arresti retraibili • esecuzione semplice
22121.0115



Descrizione prodotto

Questi arresti vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori. Versione indicata per tutti quei casi dove non è richiesta una elevata precisione di posizionamento. L'abbondante corsa del puntale rende possibili svariati impieghi, ad es. anche come chiavistelli.
Versione semplice dal design compatto.

Materiale

- Corpo**
- Acciaio da utensili, galvanizzato
- Puntale**
- Acciaio, zincato mediante zincatura
- Dado**
- Acciaio, zincato mediante zincatura

Funzionamento

Sollevando il perno il puntale si ritrae. Ruotando il perno, il puntale rimane nella posizione retratta.

Maggiori informazioni


Note

Il contro dado è da ordinarsi separatamente.

Altri prodotti

- Boccole di montaggio, per otturatori ed arresti

Disegno



Caratteristiche


Dimensioni									SW	Spinta ¹⁾		Coppia di serraggio max.	max.	[g]	Codice
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	s		F ₁	F ₂				
[mm]									[mm]	[N]		[Nm]	[°C]		
6	M10	3,5	65	33,5	30	17,5	22,9	14	10	4	16	10	250	26	22121.0115

¹⁾ Valori medi statistici

Accessori

	Dimensioni d ₂ [mm]	Dimensione chiave [mm]	 [g]	Codice
Acciaio				
	M10	16	5,3	22120.0706

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.