

## Chiusure

22260.0012



### Descrizione prodotto


#### Materiale

- Acciaio sinterizzato

#### Assemblaggio

Non adatti per il fissaggio tramite saldatura, ma solamente tramite l'impiego di perni.


### Disegno



### Caratteristiche

Dimensioni							[g]	Codice
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H8	d <sub>3</sub>	b <sub>1</sub> [mm]	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	b <sub>4</sub>		
<b>Chiusura destrorsa</b>								
65	12	23	20	10	5	7,2	103	22260.0012

### Esempio di applicazione



### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.