

Piattelli di spinta • DIN 6311 ad esecuzione bassa
22560.0140



Descrizione prodotto

Abbinabili alle viti DIN 6332 con puntale (EH 22540.).

Materiale

- acciaio inox

Assemblaggio



Tenere il piattello con l'apertura dell'anello di ritegno verso il basso e inserire il puntale, mantenendo la vite il più possibile inclinata verso il basso.

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Viti di spinta, DIN 6332 con puntale forma S


Disegno



Caratteristiche

d ₁	d ₂ H12	Dimensioni				Per viti di spinta DIN 6332	α min.		Codice
		d ₄	h ₁	h ₂	t ₁				
		[mm]							
						[mm]		[g]	
DIN 6311 con anello di ritegno forma S – Fig. 1, acciaio inox									
40	15,6	28	16	9	8	M20	4°	105	22560.0140

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali di conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.