

Piatelli livellanti • con fori di fissaggio

22590.0724



Descrizione prodotto

I piatelli livellanti sono utilizzabili come piedi di appoggio o come piatelli di spinta. Angolo di compensazione per superfici non parallele fino a 15°. Dotato di fori di fissaggio.

Materiale

Snodo sferico

- Acciaio inox 1.4305

Piatto


- Acciaio inox 1.4305

Maggiori informazioni

Note

Per le versioni $d_1 = M10$ e $M12$ il controdado è conforme alla DIN 934.


Disegno



Caratteristiche

d_1	d_2 -0,5	d_3	Dimensioni				SW	Carico solo statico max. [kN]	[g]	Codice
			l_3	h_1	h_2	t				
[mm]										
Piatello e snodo sferico in inox – Fig. 1										
M24	100	11	78	45	20,5	19	36	52	1392	22590.0724

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.