

Piedi di supporto
22593.2530



Descrizione prodotto

Questi piedi di supporto sono universalmente utilizzabili come gambe regolabili. La piastra è avvitata al perno filettato e al dado da una vite di fissaggio in acciaio inossidabile incollata.

Materiale




- Dado**
- Acciaio inox 1.4305
- Dado**
- Acciaio inox A2, ISO 4032
- Piatto**
- Acciaio inox 1.4301

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Piedi di supporto, con copertura in gomma antiscivolo

Disegno



Caratteristiche

Dimensioni					SW ₁		Codice
d ₁	d ₂	l ₁	h ₁	h ₂	[mm]	[g]	
[mm]							
con foro filettato – Fig. 3, acciaio inox							
50	M10	28	2,5	10	14	58	22593.2530

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.