

Supporti fissi  
22690.0321



Descrizione prodotto

Sono usati come appoggi, riferimenti, riscontri, puntali, piedini.

Materiale

- Acciaio cementato, brunito

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Appoggi, zigrinati o monocuspide
- Supporti fissi, con superficie di contatto in plastica

Disegno




fig. 1




fig. 2




fig. 3




fig. 4




fig. 5





fig. 6

Caratteristiche

| h<br>±0,01                                                               | d <sub>1</sub> | Dimensioni     |                |    |   | SW<br>[mm] | Coppia di serraggio <sup>1)</sup><br>max.<br>[Nm] | <br>[g] | Codice     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----|---|------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                          |                | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l  | t |            |                                                   |                                                                                              |            |
|                                                                          |                | [mm]           |                |    |   |            |                                                   |                                                                                              |            |
| Con foro filettato e piano liscio. Toll. l <sub>1</sub> = ±0,01 – Fig. 4 |                |                |                |    |   |            |                                                   |                                                                                              |            |
| 15                                                                       | M8             | 19,4           | 17             | 15 | 6 | 17         | 25                                                | 25                                                                                           | 22690.0321 |

<sup>1)</sup> I valori della coppia sono calcolati per viti in qualità 8. Il filetto deve essere completamente avvitato.

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.