Viti a inserto sferico • con testa, sfera piena
22710.0246

Descrizione prodotto

Per il posizionamento, il bloccaggio, il serraggio e il supporto anche di superfici non allineate.

Materiale

Sfera
- Acciaio da cuscinetti, temperato

Vite
- Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm^2

Maggiori informazioni

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Disegno



Caratteristiche

Dimensioni						SW	Carico solo statico[1] max.		Codice
d_1	l_1 ~	d_2	l_3	l_4	Diametro sfera				
[mm]						[mm]	[kN]	[g]	
Sfera piena, Acciaio									
M24	**124,7**	36	24	60	18	19	120	532	22710.0246

[1] I valori di carico indicati non valgono per l'esecuzione in acciaio inox.

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.